

iSEVEN REN



REN-10-60/40

BARVA:



RAL 7035

➤ **Nástěnné rozvaděče iSEVEN REN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

HLAVNÍ VÝHODY

➤ Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry vč. balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21



POPIS:

Rozměry

- Výška: 6, 10, 12, 15U
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 300, 400 nebo 500 mm

Konstrukce

- 1mm plech

Nosnost

- Standardně 20 kg, rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní RAL 7035

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

Kabelové vstupy

- Horní a dolní vytlakovací kabelové vstupy, rozměr 100 × 42 mm a 150 × 56 mm

- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámekem
- GND / zemnicí sada

Poznámka: Všechny rozměry v mm