




**FICHE  
TECHNIQUE**  
Baies  
individuelles  
iSEVEN Server

**CONTEG**



RI7-42-80/100-S2-H

➤ La baie **iSEVEN Server** est idéale pour qui a besoin d'héberger des serveurs correctement. La baie iSEVEN Server combine notre baie pour le quotidien avec les caractéristiques précieuses de notre baie purement serveur RSF.



## AVANTAGES PRINCIPAUX

- Baie serveur pour matériel IT standard de 1 500 kg maximum
- Le rapport de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des ventilateurs des serveurs
- Les montants supportent des PDU de Zéro U (OU)

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

## DESCRIPTION

### Dimensions

- Hauteur : 42, 45, 48U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 1000, 1200 mm

### Construction

- Bâti soudé
- Tôle d'acier de 1,5 et 2 mm

### Limite de charge

- 42-48U : 1500 kg

### Montants verticaux 19"

- Montants de type A, non divisés (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (car les 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire) réglables de l'intérieur, obturateurs non compris.

### Indice IP

- IP 20 en standard

### Couleurs

- RAL 7035 et 9 005 en standard
- Autres couleurs sur demande

### Porte avant

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333

### Porte arrière

- Porte ventilée — taux de perforation 86 %
- Poignée pivotante à serrure un point et profil DIN, clé universelle 333

### Panneaux latéraux

- Amovibles, avec serrures

### Ouvertures knock-out — passe-câbles


- Dimensions universelles 300×100 mm — Côté arrière des plateaux supérieur et inférieur et panneau arrière
- Possibilité d'obturateurs pour ces ouvertures (à commander séparément)
- Grandes ouvertures 500×115 mm — uniquement pour une largeur de 800 mm — des deux côtés des plateaux supérieur et inférieur. Constitué de 3 parties — 300×115 mm et de 2× — 100×115 mm, dont chacune peut être ouverte individuellement.

- L'ouverture étendue peut être couverte par un obturateur ou une brosse câble standard — ouverture milieu. L'ouverture peut être protégée par une pièce de bordure en caoutchouc (DP-KP-LEM-6) ou une brosse (DP-KP-KAR-6).


### Ouvertures knock-out — installation d'une unité de ventilation

- Dimensions standard — 420×440 mm pour une profondeur de 1000 mm — 420×280 mm (x2) pour une profondeur de 1200 mm
- Disponibles pour les plateaux supérieur et inférieur
- Peut être couvert par des obturateurs (commandés spécialement)


# Baies iSEVEN Server — schéma technique



VUE DE DESSUS



EXEMPLE — PORTE OUVERTE



<sup>1</sup> Hauteurs disponibles :

- pour une largeur de 600 mm : 42U/1978 mm, 45U/2111 mm, 48U/2 245 mm
- pour une largeur de 800 mm : 42U/1978 mm, 45U/2111 mm, 48U/2 245 mm

<sup>2</sup> Profondeurs disponibles :

- pour 600 mm de large : 1 000, 1200 mm
- pour 800 mm de large : 1 000, 1200 mm

## Ouvertures pour unités de ventilation

Profondeur de baie de 1000 mm — 420 × 440 mm

Profondeur de baie de 1200 mm — 420 × 280 mm (2×)

## Passe-câbles

1 ouverture 300 × 100 mm dans le toit et le fond — arrière (pour une largeur de 600 mm)

5 ouvertures 300 × 100 mm dans le toit et le fond — arrière (pour une largeur de 600 mm, profondeur de baie de 1200 mm)

2 ouvertures 500 × 115 mm dans le toit et le fond — latéral (pour une largeur de 800 mm)

## Détails techniques et dimensions

Code *	Hauteur (en U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
RI7-42-60/100-S1-X	42	600	1000
RI7-42-60/120-S1-X	42	600	1200
RI7-45-60/100-S1-X	45	600	1000
RI7-45-60/120-S1-X	45	600	1200
RI7-48-60/100-S1-X	48	600	1000
RI7-48-60/120-S1-X	48	600	1200
RI7-42-80/100-S2-X	42	800	1000
RI7-42-80/120-S2-X	42	800	1200
RI7-45-80/100-S2-X	45	800	1000
RI7-45-80/120-S2-X	45	800	1200
RI7-48-80/100-S2-X	48	800	1000
RI7-48-80/120-S2-X	48	800	1200

\* Remplacer « X » par « H » pour noir (RAL 9005) ou « B » pour gris (RAL 7035).

## Informations pour la commande et l'expédition

Les configurations mentionnées dans le tableau ci-dessus, ne peuvent pas être modifiées.

Notez que toutes les **baies iSEVEN Server sont livrées complètement assemblées** et en palettes.



**CONTEG France sarl**

Zac du Bourg de Serris  
7 Boulevard Robert Thiboust  
77700 Serris

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90

[conteg@conteg.fr](mailto:conteg@conteg.fr)

[www.conteg.fr](http://www.conteg.fr)

**CONTEG**