


СПЕЦИФИКАЦИЯ
Настенные шкафы
и шкафы SOHO
PREMIUM Split RUD

CONTEG

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И ШКАФЫ SOHO PREMIUM SPLIT RUD



RUD-09-60/50

➤ Шкафы серии RUD класса PREMIUM Split предназначены для настенного монтажа и позволяют получить самый высокий уровень доступа к установленному оборудованию.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая жесткость конструкции
- Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди, сзади и сбоку
- Съемные боковые стенки и подвижная задняя секция с замком
- Грузоподъемность — 50 кг

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 7035



Артикул	В (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620	530	32
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40
RUD-06-60/80	6	358	600	800	790	378	620	830	24
RUD-09-60/80	9	491	600	800	790	510	620	830	28
RUD-12-60/80	12	624	600	800	790	645	620	830	31
RUD-15-60/80	15	758	600	800	790	778	620	830	35
RUD-18-60/80	18	891	600	800	790	910	620	830	44



ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 6, 9, 12, 15, 18U
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 500 и 800 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 1,25 мм/1,5 мм

Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 50 кг (сбалансированная нагрузка)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартный цвет: RAL 7035

Передняя дверь

- Закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску
- Дверь открывается на 180°

Задняя секция

- Подвижная секция на петлях, с отверстиями для ввода кабеля, глубина вместе с задней секцией — 500 или 800 мм
- Монтажные отверстия в задней части для крепления к стене

Кабельные вводы

- Верхнее и нижнее отверстия для ввода кабеля, размер 150 × 56 мм, выбивное отверстие.
- Может быть закрыта сдвижной глухой панелью с дисковыми гайками (DP-DB-200 × 68) или щеточным кабельным вводом (DP-KP-KAR3) — заказывается отдельно
- Кабельные вводы на заднем крае шкафа для прямого прохождения кабеля вдоль стены

Прочее

- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается
- Возможность установки дополнительной пары вертикальных направляющих DP-LV-N-xx

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих
- 2 съемные боковые стенки с замком
- Передняя дверь — тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Провода заземления компонентов шкафа

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4
140 00 Прага 4
Чешская Республика

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пельгржимов
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG