

Серверный шкаф RF1 класса PREMIUM

Чемпион среди шкафов

НОВЫЙ

УДОБНЫЙ

ГИБКО КОНФИГУРИРУЕМЫЙ

.....ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!



CONTEG

PREMIUM – серверный RF1

RF1 – это новый шкаф класса Premium, предназначенный для наиболее сложных условий. Основой данного шкафа является рама, обладающая высокой жёсткостью и изготовленная методом лазерной сварки из патентованных стальных профилей, благодаря чему достигается грузоподъёмность, равная 2000 кг. С этим шкафом Вам не придётся идти на компромиссы.

Крыша

- большое количество вариантов; возможность выбрать крышную панель в соответствии с требованиями заказчика
- возможно крепление рым-болтов

Грузоподъёмность
2000 кг

Множество вариантов
установки оборудования

- направляющие с порошковой окраской, маркировкой “юнитов” и возможностью регулирования глубины установки
- максимальная полезная глубина шкафа
- простая перенастройка с 19” на 21” или 23”

Непревзойдённая
перфорация дверей – **86 %**

- одностворчатые или двустворчатые двери
- поворотная ручка с замком, сменная цилиндрическая личинка замка
- безинструментальная установка и перенавеска двери

Боковые стенки

- разделены по горизонтали для удобства работы
- повышенная защита от несанкционированного доступа

190°

Доступны следующие цвета:

СТАНДАРТНЫЕ



ЧЁРНЫЙ
RAL 9005



СВЕТЛО-СЕРЫЙ
RAL 7035

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ



СИНИЙ
RAL 5010



КРАСНЫЙ
RAL 3020



ЗЕЛЁНЫЙ
RAL 6033



ЖЁЛТЫЙ
RAL 1018



ОРАНЖЕВЫЙ
RAL 2004

*остальные цвета – по запросу



В цельной крышной панели имеются боковые отверстия со щёткой для удобного ввода кабеля. Отверстие для установки вентиляторного модуля закрыто металлической заглушкой. Боковые стенки разделены по горизонтали для удобства работы и защищены замком, препятствующим несанкционированному доступу.

Два новых типа легко монтируемых вертикальных направляющих с маркировкой "юнитов" обеспечивают множество вариантов установки ИТ-оборудования внутри шкафа. В направляющих А-типа, входящих в стандартную конфигурацию, имеются дополнительные посадочные места 12/24U (для шкафов шириной 800 мм). Направляющие V-типа, разработанные для шкафов шириной 800 мм, позволяют с лёгкостью перенастроить монтажное пространство с 19" на 21" или даже на 23".

Двери шкафа открываются на 190° благодаря специальным петлям. Установка, снятие или перенавеска двери могут быть выполнены без использования инструментов. Непревзойдённая степень перфорации вентилируемых дверей - 86 % - улучшает циркуляцию воздуха и тем самым снижает энергопотребление кондиционеров, а следовательно, затрачиваемые деньги. Двери оснащены поворотной ручкой с замком (сменная цилиндрическая личинка, одноточечный или многоточечный механизм запирания). Также могут использоваться электронные замки, в том числе со встроенным считывателем прокси-карт.

При объединении нескольких шкафов в ряд боковые стенки заменяются более узкими и лёгкими выдвижными панелями, которые устанавливаются спереди и доступны в двух исполнениях: полноразмерные панели и панели глубиной 300 мм для отделения и регулирования глубины холодной зоны в передней части каждого шкафа. При объединении шкафов в ряд обеспечивается удобный доступ. Улучшенная упаковка облегчает снятие шкафа с палеты и позволяет прикрепить транспортировочные рым-болты. Возможна одновременная установка ножек и роликов.

Шкаф RF1 полностью совместим со следующими системами:

- Кондиционирование и вентиляция
- Направление воздушных потоков
- Организация кабеля
- Мониторинг и контроль доступа
- Распределение электропитания (PDU)
- Пожарная безопасность

Пример



www.conteg.ru

CONTEG, spol. s r.o.

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru