

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

iSEVEN - СЕРИЯ R17

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа /	
Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

2.9 iSEVEN - СЕРИЯ R17

19" шкафы iSEVEN обладают исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы этой серии идеально подойдут монтажникам и конечным пользователям, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа. Проведя тщательное исследование, мы определили наиболее востребованные типоразмеры и реализовали их в шкафах этой серии.

iSEVEN



R17-42-80/80

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 9005

RAL 7035

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 21, 27, 42, 45U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 600, 800, 1000 мм

Конструкция

- Цельносварной каркас
- Сталь толщиной 1,5 мм

Грузоподъемность

- 800 кг

19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих, могут быть установлены на произвольной глубине (регулировка положения - внутри шкафа)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартные цвета RAL 7035 и 9005
- Другие цвета - по заказу

Передняя дверь

- Одностворчатая дверь - закаленное стекло в стальной раме с поворотной ручкой с замком
- Опционально - сплошная стальная дверь
- Дверь имеет левую и правую навеску
- Дверь открывается на 180°

Задняя стенка

- Съемная, с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком
- Опционально - задняя сплошная стальная дверь

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком

Просечки отверстий под кабельные вводы

- Универсального размера - 300x100 мм - в задней части крыши и днища, в задней стенке
- Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
- Увеличенного размера - 500x115 мм - по бокам в крыше и днище. Состоит из 3 частей - 300x115 мм и 2x -100x115 мм, каждая открывается по-отдельности
- Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом - среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6)



Просечки отверстий под вентиляторные модули

- Стандартный размер: 480x280 мм (глубина 1000 мм - 480x440 мм)
- В крыше и днище
- Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)

Регулируемые ножки

.. iSeven - серия R17









СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|---|--|
| 1 | Передняя стеклянная дверь с поворотной ручкой с замком |
| 2 | Задняя стальная стенка с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком |
| 3 | 2 пары 19" вертикальных направляющих |
| 4 | Держатели вертикальных направляющих |
| 5 | 1 пара боковых стенок с замком |
| 6 | Регулируемые ножки |
| 7 | Каркас шкафа |
| 8 | Просечки отверстий в крыше и днище под кабельные вводы |
| 9 | Просечки отверстий в крыше и днище под вентиляторные модули |
| - | Комплект для заземления |
| - | 28 комплектов крепежа |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ (ПРИМЕРЫ)

- | | |
|----|--|
| 10 | Цоколь |
| 11 | Цоколь с фильтром |
| 12 | Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист |
| 13 | Панели-заглушки для отверстий под вентиляторные модули |
| 14 | Перфорированная панель под вентилятор |
| 15 | Вентиляторный модуль |
| 16 | Комплект с фильтром для монтажа вентиляторного модуля |
| 17 | Панель-заглушка для отверстий под кабельные вводы |
| 18 | Пыленепроницаемая панель со щеткой для ввода кабеля |




- ¹ возможные значения высоты:
 - для шкафов шириной 600 мм – 21U/1044 мм, 27U/1311 мм, 42U/1978 мм, 45U/2111 мм
 - для шкафов шириной 800 мм – 27U/1311 мм, 42U/1978 мм, 45U/2111 мм
- ² возможные значения глубины:
 - для шкафов шириной 600 мм – 600, 800, 1000 мм
 - для шкафов шириной 800 мм – 800, 1000 мм
- ³ вместо стандартной задней стенки возможен заказ задней двери, в этом случае угол открытия двери составит 180°

Отверстия под вентиляторные модули
 420×280 мм (глубина 1000 мм – 420×440 мм)

Отверстия под кабельные вводы
 300×100 мм x1 в крыше и днище - сзади
 500×115 мм x2 в крыше и днище - сбоку; для шкафов шириной 800 мм

Пример – угол открытия двери



Примечание: все размеры указаны в мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: выберите необходимый типоразмер шкафа iSEVEN из нижеприведенной таблицы. Для включения в заказ дополнительных опций добавьте к артикулу соответствующий дополнительный код. Например, артикул RI7-27-60/80-GASAA-303-H означает шкаф iSEVEN 27U 60x80 со стеклянной передней дверью, сплошной стальной задней дверью, двумя сплошными стальными боковыми стенками, цветовой исполнение – черное.

Артикул стандартная конфигурация	Высота (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В*	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
RI7-21-60/60-X	21	1044	600	600	590	1179	640	640	52
RI7-27-60/60-X	27	1311	600	600	590	1446	640	640	61
RI7-21-60/80-X	21	1044	600	800	790	1179	640	840	61
RI7-27-60/80-X	27	1311	600	800	790	1446	640	840	70
RI7-27-60/100-X	27	1311	600	1000	990	1446	640	1040	91
RI7-27-80/80-X	27	1311	800	800	790	1446	840	840	83
RI7-27-80/100-X	27	1311	800	1000	990	1446	840	1040	104
Артикул – дополнительный код	Описание								
GASAA-303-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
SAYUA-303-X	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
SASAA-303-X	сплошные стальные передняя/задняя двери, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
GAYUO-003-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, без боковых стенок								
GASAO-003-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок								
SAYUO-003-X	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, без боковых стенок								
SASAO-003-X	сплошные стальные передняя/задняя двери, без боковых стенок								

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек 16-45 мм

Вместо X укажите необходимый цвет: В – RAL 7035 (светло-серый)
H – RAL 9005 (черный)

Артикул стандартная конфигурация	Высота (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В*	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
RI7-42-60/60-X	42	1978	600	600	590	2113	640	640	83
RI7-45-60/60-X	45	2111	600	600	590	2246	640	640	88
RI7-42-60/80-X	42	1978	600	800	790	2113	640	840	94
RI7-45-60/80-X	45	2111	600	800	790	2246	640	840	100
RI7-42-60/100-X	42	1978	600	1000	990	2113	640	1040	114
RI7-42-80/80-X	42	1978	800	800	790	2113	840	840	113
RI7-45-80/80-X	45	2111	800	800	790	2246	840	840	120
RI7-42-80/100-X	42	1978	800	1000	990	2113	840	1040	133
RI7-45-80/100-X	45	2111	800	1000	990	2246	840	1040	110
Артикул – дополнительный код	Описание								
GASAA-304-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
SAYUA-304-X	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
SASAA-304-X	сплошные стальные передняя/задняя двери, одна пара сплошных стальных боковых стенок								
GAYUO-004-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, без боковых стенок								
GASAO-004-X	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок								
SAYUO-004-X	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя стенка, без боковых стенок								
SASAO-004-X	сплошные стальные передняя/задняя двери, без боковых стенок								

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек 16-45 мм

Вместо X укажите необходимый цвет: В – RAL 7035 (светло-серый)
H – RAL 9005 (черный)